



## Tiesinis šlifuoכלis akumulatorinis, Tipas: M12FDGS422



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

FUEL™ akumulatorinis tiesinis šlifuoכלis (bendras ilgis 262 mm). **DRIVE-CONTROL** 3 lygių greičio reguliavimas.

#### Tiekimo sudėtis:

1 vnt. 2,0 / 1 vnt. 4,0 Ah akumuliatorių pakuotė, C12 C įkroviklis, po 1× 6 ir 8 mm spyruokliuojančią įvorę, krepšys.

#### Pastaba:

Tinkamus šlifavimo diskus (CER) rasite nuo Nr. 554012, glotniojo ir rupiojo valymo diskai Nr. 554050; 554051; 554054 ir 554055.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	M12FDGS-422B
Akumuliatorių kiekis	2
Svoris	1 kg
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 - 8 mm
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 21000 min <sup>-1</sup>

Akumuliatoriaus įtampa	12 V
maksimalus disko Ø	50 mm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoכלis

## Priedai

Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas Grūdėtumo palyginimas 100	554043 100
Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas Grūdėtumo palyginimas 100	554042 100
Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas Grūdėtumo palyginimas 280	554043 280
Valymo diskas (A) Neaustinė medžiaga MED	554054 MED
Ličio jonų akumuliatorius M4B2/M12B2 Akumuliatoriaus tipas MB12	073814 MB12
Ličio jonų akumuliatorius M12B4 Akumuliatoriaus tipas MB12	073815 MB12
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo Išorinis Ø 50 mm	554093 50
Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas Grūdėtumo palyginimas 180	554043 180
Valymo diskas (A) Neaustinė medžiaga FINE	554055 FINE
Apvalus šepetys su kotu Žalvarinė viela 0,20 mm Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1 30X6 mm	574350 30X6
Rupiojo valymo diskas (SiC) Neaustinė medžiaga CRS	554051 CRS
Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas Grūdėtumo palyginimas 280	554042 280
Rupiojo valymo diskas (SiC) Neaustinė medžiaga CRS	554050 CRS
Ličio jonų akumuliatorius M12B6 Akumuliatoriaus tipas MB12	073829 MB12
	554042 180

Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas  
Grūdėtumo palyginimas 180

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M12NRG4	073839 M12NRG4
---	----------------

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo Išorinis Ø 75 mm	554093 75
--	-----------

Valymo diskas (A) Neaustinė medžiaga FINE	554054 FINE
---	-------------

Valymo diskas (A) Neaustinė medžiaga MED	554055 MED
--	------------

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
---------------------------------------	---------------

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
--	----------------

Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,30 mm Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1 30X6 mm	574000 30X6
---	-------------