



Kampinis šlifuoKLIS Deadman, Tipas: AGVKB24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Produktų klasė	03M

Aprašymas

Modelis:

Našus 230 mm kampinis šlifuoKLIS:

- nuo dulkių apsaugotas PROtector variklis, švelnus paleidimas ir ribota paleidimo srovė.
- apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
- Antivibracinė pasukama papildoma rankena.
- Suklio fiksatorius.

Modelis su saugos jungikliu, kurį atleidus prietaisas iškart išsijungia. Kampinis šlifuoKLIS su **RAPIDSTOP™** stabdžiu ir apsaugine mova.

Nuimama apsauga nuo dulkių saugo nuo nešvarumų ir prailgina variklio naudojimo trukmę.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena. Su FIXTEC greitojo užveržimo veržle.

Techninis aprašymas

Svoris	5,9 kg
maksimali vibracija pagal EN	2,7 m/s ²
Naudojama galia	2400 W
Saugos jungiklis	taip
Ypatybė	FIXTEC
Ypatybė	Avarinis stabdiklis
Gamintojo pavadinimas	AGVKB-24-230 EKX DMS

minkštas paleidimas	taip
maksimalus sūkių skaičius	6500 min ⁻¹
maksimalus pjovimo gylis	68 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus disko Ø	230 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis