

**Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: GSB1215B****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.

- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.**
- **Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.**
- **Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).**
- **Integruota LED lemputė, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**
- **Greitojo užveržimo griebtuvas.**

Tvirtas ir patogus akumuliatorinis suktuvas sveria tik **1 kg**.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 12 V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu ir transportavimo krepšiu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
-----------------------	-------------

Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1 - 10 mm
Svoris	1 kg
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	19 mm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	15 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1300 min ⁻¹
Variklio sandara	Variklis su šepetėliais
Gamintojo pavadinimas	GSB 12V-15
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	10,5 m/s ²
standartinis naudojimas	Medium
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 380 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	<2,5 m/s ²
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	30 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	10 mm
Akumuliatorių kiekis	2
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL1240

073866 GAL1240

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa
B12 V

073851 B12