



Įrankių lagaminas „BIG Twin Move“, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	692615 1
GTIN	4003773071549
Produktų klasė	64D

Aprašymas

Modelis:

Patvarus juodos spalvos modelis iš ABS medžiagos su aliumininiu rėmu ir metalo šarnyrais. Lagaminas pristatomas su stabilia ir ergonomiška rankena. Individualiam žymėjimui pridedami 2 lipdukai ženklavimo laukui. Įrankių lentos susideda iš purvui atsparių kanalinių polikarbonato plokščių.

Su teleskopine rankena dugne ir dviem rankenomis išorėje, lengvai valdomi ratukai patogiam transportavimui.

Stovi visose atidarymo padėtyse dėl užsifiksuojančio dangtelio laikiklio su šarnyriniu mechanizmu, pritvirtintu iš abiejų pusių, laisvai reguliuojamas kampas. Atidaroma iš vienos arba abiejų pusių. Dugną ir dangtelį galima atidaryti atskirai ir kiekviename iš jų yra 2 metalinės spynos fiksavimui. Dugną galima papildomai apsaugoti naudojant 1 triženklę kodinę spyną.

Vidus: viso 95 įrengimo galimybės.
Dangtelis: 1 įrankių lenta su 12 įstatomų lentynų ir 1 plokščia lentyna priekyje bei 10 elastinių kilpų gale; 1 įrankių lenta su 7 elastinėmis kilpomis ir 1 tvirtinimo lentyna dangtelyje; vidurinėje dalyje – 37 elastinės kilpos.
Dugnas: 1 dugno dėklas (fiksuojamas paspaudus mygtuką) su 3 išilginiais skirtukais (3 ilgi); 1 įrankių lenta su 12 įstatomų skyrelių ir 1 plokščiu skyreliu kaip grindų lentynos danga; vidurinėje dalyje – 13 elastinių kilpų ir 13 įstatomų skyrelių.

Lagamino apkrova: 30 kg

Vidinis ilgis: 490 mm

Vidinis plotis: 370 mm

Vidinis aukštis: 210 mm

Svoris: 8,6 kg

Techninis aprašymas

Vidinis ilgis	490 mm
Vidinis aukštis	210 mm
Svoris	8,6 kg
Vidinis plotis	370 mm
Gamintojo pavadinimas	BIG Twin Move
Medžiaga	ABS
Įrankių laikymo būdas	Skyreliai įrankiams užkišti
Lagamino apkrova su ratukais	30 kg taip
Produkto rūšis	Įrankių transportavimo sistema