

**Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: GSR1215B****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	070240 GSR1215B
GTIN	3165140895248
Produktų klasė	03B

**Aprašymas****Modelis:**

Bosch akumuliatorinis gręžtuvas,

- **kompaktiškas, našus 12 V akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP) apsaugos sistemomis.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

**Privalumai:**

kompaktiškas dizainas puikiai tinka darbui siaurose erdvėse.

**Tiekimo sudėtis:**

Su įkrovikliu ir transportavimo krepšiu. 2 × 12V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriai

**Pastaba:**

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073866.

**Techninis aprašymas**

Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	0 - 10 mm
--	-----------

Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Akumuliatorių kiekis	2
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Svoris	1 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 380 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	GSR 12V-15
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
standartinis naudojimas	Medium
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	19 mm
Variklio sandara	2 polių variklis
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	30 Nm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	15 Nm
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	12V, 2 polių variklis
USP2	Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 0-10, su Softgrip, su akumulatoriaus įkrovimo lygio indikatoriumi

## Priedai

073855 B12

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa  
B12 V

Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV

073866 1880CV

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa  
B12 V

073851 B12

Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18160C

073866 GAL18160C

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa  
B12 V

073859 B12