



Akumuliatorinis gręžtuvas ProCORE, Tipas: GSR18110C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

- **Kompaktiškas akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control su automatiniu išjungikliu, kai prietaisas užstringa, išskirtine precizine mova ir variklio stabdžiu. 13 mm Auto-Lock metalinis griebtuvas. Aukštas sukimo momentas. Galima papildyti **Connectivity** moduliu.

Privalumai:

Metalinis griebtuvas.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, greitojo įkrovimo blokeliu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius, pradinius paketus ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073851 ir Nr. 073863 – 073867.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 2100 min ⁻¹
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	110 Nm
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Svoris	2,2 kg
standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	82 mm
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	47 Nm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 480 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Gamintojo pavadinimas	GSR 18V-110C
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V
USP2	Variklis be šepetėlių, Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, L-Boxx dėkle

Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys ProCore Akumuliatoriaus tipas, įtampa C18 V

073863 C18

Ličio jonų akumuliatorius ProCore Akumuliatoriaus tipas, įtampa C18 V

073856 C18