

HOLEX**Karščiui atsparių pirštinių pora, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094645 8
GTIN	4062406273293
Produktų klasė	02H

Aprašymas**Modelis:**

Holex nuo karščio saugančios pirštinės su ugniai atsparia 10 dydžio mezgimo technologija patogiam darbui su karštomis detalėmis.

Standartas:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
EN 388 Atsparumas pradūrimui	3
Pirštinių dydis	8
Apsauga nuo šalčio	nėra
Apsauga nuo karščio	labai gerai

EN 388 Atsparumas įpjovimams	1
EN 388 Atsparumas įplėšimams	2
Lietimo pojūtis	gerai
Pirštinių rūšis	Karščiui atsparios pirštinės
be silikono	taip
Dangos medžiaga	neoprenas
EN 388 Atsparumas dilimui	2
Tinkama forma	labai gerai
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktinė šiluma iki	250 °C
Spinduliuojamas karštis iki	4231XX °C
Pagrindo medžiaga	Akrilas
Danga	Neoprenas
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Spalva	juodas
Paskirtis	daugkartin.
Pritaikymo sritys	Allround
Mezgimo technologija	10G
Apsaugo nuo karščio iki	250 °C
Norma	EN 407
Produkto rūšis	Karščiui atsparios pirštinės