

**HOLEX****Karščiui atsparių pirštinių pora, Pirštinių dydis: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094645 11
GTIN	4062406273323
Produktų klasė	02H

**Aprašymas****Modelis:**

Holex nuo karščio saugančios pirštinės su ugniai atsparia 10 dydžio mezgimo technologija patogiam darbui su karštomis detalėmis.

**Standartas:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Lietimo pojūtis	gerai
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Apsaugo nuo šalčio	nėra
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
EN 388 Atsparumas pradūrimui	3
EN 388 Atsparumas įpjovimams	1

EN 388 Atsparumas įplėšimams	2
Dangos medžiaga	neoprenas
EN 388 Atsparumas dilimui	2
be silikono	taip
Pirštinių rūšis	Karščiui atsparios pirštinės
Pirštinių dydis	11
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Tinkama forma	labai gerai
Apsauga nuo karščio	labai gerai
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktinė šiluma iki	250 °C
Spinduliuojamas karštis iki	4231XX °C
Pagrindo medžiaga	Akrilas
Danga	Neoprenas
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Spalva	juodas
Paskirtis	daugkartin.
Pritaikymo sritys	Allround
Mezgimo technologija	10G
Apsaugo nuo karščio iki	250 °C
Norma	EN 407
Produkto rūšis	Karščiui atsparios pirštinės