

Garant GRIDLINE

Įrankių spintos korpusas be stalčių, 36×20G, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930735 800
GTIN	4062406271688
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 40×24G, tinkantis 36×20G stalčiams. Stalčiai įstatomi kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stalčiai Nr. 930743, 930744, 930745, 930746.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius reikėtų nepamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Aukštis	800 mm
Naud. aukštis	700 mm
Durų skaičius	0
Gylis	600 mm

Svoris	42 kg
Plotis	1000 mm
Gylis G	24
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis G	40
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksuojantis
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×20G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------