

Garant**Pirštinių pora MASTER CUT B, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094416 10

GTIN

4062406273491

Produktų klasė

01H

Aprašymas**Modelis:**

Puikiai priglunda ir yra itin patogios dėl 18 dydžio mezgimo technologijos. Maloni nitrilo putplasčio danga, užtikrinanti ypač gerą lytėjimo pojūtį ir puikų pirštų lankstumą. Dėl puikaus pirštų lankstumo gerai tinka tiksliam smulkių, aštrių dalių apdorojimui. Taip pat puikiai darbams šiek tiek alyvuotoje aplinkoje.

GARANT MASTER CUT B. Lanksti nuo įpjovimų sauganti pirštinė su apsaugos nuo įpjovimo lygiu B. Su sustiprintu nykščio lenkimu padidinamas tarnavimo laikas.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis

10

Serija

MASTER CUT

Pirštinių savybės

Be DMF

Mezgimo technologija	18G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Pagrindo medžiaga	HPPE
Danga	Putas iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	pilkos / juodos
Ilgis	250 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės