

**Garant****Pirštinių pora MASTER CUT B OIL, Pirštinių dydis: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094417 6

GTIN

4062406273514

Produktų klasė

01H

**Aprašymas****Modelis:**

Puikiai priglunda ir yra itin patogios dėl 18 dydžio mezgimo technologijos. Maloni nitrilo putplasčio danga, užtikrinanti ypač gerą lytėjimo pojūtį ir puikų pirštų lankstumą. Dėl puikaus pirštų lankstumo gerai tinka tiksliam smulkių, aštrių dalių apdorojimui. Dėl nitrilo 3/4 dangos iki pat pirštų, jis taip pat puikiai tinka drėgnoje ar alyvuotoje aplinkoje. Antrasis dangos sluoksnis iš šlifuoto nitrilo ant delno ir pirštų užtikrina patikimą sukibimą. Su sustiprintu nykščio įlinkimu, ilgesniam tarnavimo laikui.

**GARANT MASTER CUT B OIL.** Lankščios nuo įpjovimų saugančios pirštinės su apsaugos nuo įpjovimo lygiu B. Puikiai tinka **alyvuotai darbo aplinkai, kur yra vidutinė pjovimo rizika**, pvz., metalo apdirbimo staklėse.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Serija

MASTER CUT

Pirštinių dydis	6
Pirštinių savybės	sustiprintas tarpnykštis
Pirštinių savybės	Be DMF
Mezgimo technologija	18G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Pagrindo medžiaga	HPPE
Danga	Nitril
Dangos variantai	3/4-danga
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	pilkos / juodos
Ilgis	250 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės