



## Vamzdinių replių rinkinys, Replių skaičius: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	700050 5
GTIN	4003773082613
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Perdurtas lankstas (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte.

**Tikslaus reguliavimo galimybė** spaudžiant spyruoklinį mygtuką. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime.

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

#### Standartas:

**DIN ISO 8976**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas šampavimo būdu.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 vamzdines replės Nr. 705800: dyd. 125; 150; 180; 250; 300

Laikoma: Medžiaginis suvyniojamas dėklas

#### Pastaba:

KNIPEX® reguliuojamų veržliarakčių rinkinį žr. Nr. 813730, o atskirų įrankių asortimentą žr. Nr. 813735.

### Techninis aprašymas

Replių skaičius	5
-----------------	---

Gamintojo pavadinimas	Cobra
Norma	DIN ISO 8976
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

## Priedai

Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikoroazine danga Visas ilgis 125 mm	705800 125
Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikoroazine danga Visas ilgis 300 mm	705800 300
Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikoroazine danga Visas ilgis 150 mm	705800 150
Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikoroazine danga Visas ilgis 250 mm	705800 250
Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikoroazine danga Visas ilgis 180 mm	705800 180