

Garant**ZCMX 050204, Rūšis: HBZ030**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268420 HBZ030
GTIN	4062406271701
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Modelis:

Kietesnis pagrindas ilgesniam tarnavimo laikui su plonesne CVD danga. Specialiai nuožulų ir išilginiam tekimui.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 050204
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HBZ030
Danga	CVD
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 200 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	10 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui