

Garant**ZCMX 050204, Rūšis: HBZ120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268420 HBZ120
GTIN	4062406273668
Produktų klasė	21E

Aprašymas

ZCMX 050204 HBZ120 Kietlydinys: HBZ120

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 050204
Kietlydinys	HBZ120
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 200 m/min
Ašmenys	HM

Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Danga	PVD
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	10 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui