


**Garant****ZCMX 050204, Rūšis: HUZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268420 HUZ310
GTIN	4062406273620
Produktų klasė	21E

**Aprašymas**

ZCMX 050204 HUZ310 Kietlydinys: HUZ310

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HUZ310
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 050204
Danga	be dangos

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Ašmenys	HM
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	10 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui