

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 36×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 900/6A**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930705 900/6A
GTIN	4062406273699
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×24G, su stalčiais 36×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis plotis G	36
Plotis	1000 mm
Stalčių skaičius	6

Aukštis	900 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
Durų skaičius	0
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Naud. aukštis	800 mm
Svoris	145 kg
Gylis	600 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954207 5
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 900 mm	930735 900
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	930743 150
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	930743 200
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930743 75
Replių rinkinys Raktų skaičius 5	954208 5