

Garant**ZCMX 060202, Rūšis: HBZ310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268421 HBZ310
GTIN	4062406273729
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 8.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 12 mm

Kietlydinys: HBZ310

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HBZ310
Ašmenys	HM
Danga	PVD
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 060202
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	12 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui