

Garant**ZCMX 060204, Rūšis: HBZ030****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Produktų klasė	21E

Aprašymas**Modelis:**

Kietesnis pagrindas ilgesniam tarnavimo laikui su plonesne CVD danga. Specialiai nuožulų ir išilginiam tekinimui.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 12 mm

Kietlydinys: HBZ030

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	CVD
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 060204
Kietlydinys	HBZ030
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 200 m/min
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	12 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui