

**Garant****ZCMX 060204, Rūšis: HUZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268423 HUZ310
GTIN	4062406273811
Produktų klasė	21E

**Aprašymas**

ZCMX 060204 HUZ310 Kietlydinys: HUZ310

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	be dangos
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Ašmenys	HM

Pagrindinis naudojimas	N
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HUZ310
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	12 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui