

**Garant****ZCMX 060204, Rūšis: HBZ120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268423 HBZ120
GTIN	4062406273835
Produktų klasė	21E

**Aprašymas**

ZCMX 060204 HBZ120 Kietlydinys: HBZ120

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 200 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	PVD

Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HBZ120
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	12 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui