

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 200 kg, 36×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	930715 800/7
GTIN	4062406273750
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×24G, su stalčiais 36×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatoriai neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 36×20

Aukštis: 800 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 600 mm

Naud. aukštis: 700 mm

Naudingasis aukštis stalčiams: 700 mm

Stalčiaus naudingasis plotis: 900 mm

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	7
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Aukštis	800 mm
Naud. aukštis	700 mm
Gylis	600 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Gylis E	700
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Plotis	1000 mm
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
Svoris	149 kg
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Durų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	930745 75
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	930745 100
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 150 mm	930745 150
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	930745 125
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	930735 800
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	930743 50