

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 200 kg, 36×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 900/7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	930715 900/7
GTIN	4062406273781
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×24G, su stalčiais 36×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 36×20

Aukštis: 900 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 600 mm

Naud. aukštis: 800 mm

Naudingasis aukštis stalčiams: 800 mm
Stalčiaus naudingasis plotis: 900 mm

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	800 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Gylis	600 mm
Aukštis	900 mm
Stalčių skaičius	7
Durų skaičius	0
Svoris	144 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	1000 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %

Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	930745 100
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	930745 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 250 mm	930745 250
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	930745 125
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 900 mm	930735 900