

uvex**Pirštinių pora uvex phynomic airLite B ESD, Pirštinių dydis: 9**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094467 9
GTIN	4048612064023
Produktų klasė	04W

Aprašymas

Modelis:

uvex phynomic airLite serija. Itin lengvos, patogios, ergonomiškos formos **nuo įpjovimo saugančios pirštinės**. Optimaliai pritaikytos darbams, kuriems reikalingas **itin tikslus lietimasis pojūtis**. Jis gali būti naudojamas tiek ESD, tiek pavojingose darbo vietose. Dermatologiškai patikrinta (proDERM®) ir be jokių amortizatorių. **Aqua polimero dangą airLite** užtikrina puikų pralaidumą orui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinės iškravų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

Techninis aprašymas

Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
-----------------	-------------------------------------

Pirštinių dydis	9
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Mezgimo technologija	18G
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Pagrindo medžiaga	Dyneema® deimantas, poliamidas, elastanas, anglis
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	mėlynos / tamsiai pilkos spalvos
Svoris	56 g
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės