

Garant**ZCMX 080304, Rūšis: HUZ310**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268425 HUZ310 |
| GTIN | 4062406273910 |
| Produktų klasė | 21E |

Aprašymas

ZCMX 080304 HUZ310 Kietlydinys: HUZ310

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------|
| Pjūvio gylis a_p | 0,2 - 4 mm |
| Pjovimo sąlygos | nepetraukiamas |
| Kietlydinys | HUZ310 |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 200 - 600 m/min |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | ZCMX 080304 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Pagrindinis naudojimas | N |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HM |
| Gręžimo pastūma | 0,03 - 0,3 mm |
| Tekinimo pastūma | 0,05 - 0,4 mm |
| tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$ | 16 mm |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |