

**Garant****ZCMX 080302, Rūšis: HBZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268424 HBZ310
GTIN	4062406273880
Produktų klasė	21K

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 080302
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	N
Danga	PVD
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HBZ310
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Gręžimo pastūma $f$	0,03 - 0,3 mm
Tekinimo pastūma $f$	0,05 - 0,4 mm

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ 

16 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui