

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 200 kg, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1250/10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	931115 1250/10
GTIN	4062406352608
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 26×24

Aukštis: 1250 mm

Plotis: 750 mm

Gylis: 700 mm
 Naud. aukštis: 1150 mm
 Naudingasis aukštis stalčiams: 1150 mm
 Stalčiaus naudingasis plotis: 650 mm

Techninis aprašymas

Svoris	197 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Naud. aukštis	1150 mm
ComfortClose	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis gylis G	26x24
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
Plotis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Gylis	700 mm
Stalčių skaičius	10
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	1150 mm
Durų skaičius	0

Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių	ne
Aukštis	1250 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	931165 75
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931165 100
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	931165 200
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 150 mm	931165 150
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	931165 125
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931163 50
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1250 mm	931155 1250