

Garant**ZCMX 080302, Rūšis: HUZ310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268424 HUZ310
GTIN	4062406273866
Produktų klasė	21E

Aprašymas

ZCMX 080302 HUZ310 Kietlydinys: HUZ310

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 080302
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Kietlydinys	HUZ310

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	16 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui