

**uvex****Pirštinių pora uvex phynomic airLite B ESD, Pirštinių dydis: 7**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris

094467 7

GTIN

4048612064009

Produktų klasė

04W

## Aprašymas

### Modelis:

**uvex phynomic airLite serija.** Itin lengvos, patogios, ergonomiškos formos **nuo įpjovimo saugančios pirštinės**. Optimaliai pritaikytos darbams, kuriems reikalingas **itin tikslus lietimasis pojūtis**. Jis gali būti naudojamas tiek ESD, tiek pavojingose darbo vietose. Dermatologiškai patikrinta (proDERM®) ir be jokių amortizatorių. **Aqua polimero danga airLite** užtikrina puikų pralaidumą orui.

### Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatiinių iškrovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

## Techninis aprašymas

Pirštinių rūšis

Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Pirštinių dydis	7
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Mezgimo technologija	18G
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Pagrindo medžiaga	Dyneema® deimantas, poliamidas, elastanas, anglis
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	mėlynos / tamsiai pilkos spalvos
Svoris	56 g
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės