

**Garant****ZCMX 080304, Rūšis: HBZ310****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268425 HBZ310 |
| GTIN             | 4062406273927 |
| Produktų klasė   | 21E           |

**Aprašymas**

ZCMX 080304 HBZ310 Kietlydinys: HBZ310

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas |
| Kietlydinys                                   | HBZ310          |
| Kampo spindulys                               | 0,4 mm          |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | ZCMX 080304     |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 200 - 600 m/min |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 2               |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,2 - 4 mm      |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Ašmenys                                | HM                                |
| Pagrindinis naudojimas                 | N                                 |
| Danga                                  | PVD                               |
| Tekinimo pastūma                       | 0,05 - 0,4 mm                     |
| Gręžimo pastūma                        | 0,03 - 0,3 mm                     |
| tinka įrankiui, kurio Ø D <sub>c</sub> | 16 mm                             |
| Produkto rūšis                         | keičiamosios plokštelės tekinimui |