

**Garant****ZCMX 080308, Rūšis: HBZ030**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268427 HBZ030
GTIN	4062406273965
Produktų klasė	21K

## Aprašymas

### Modelis:

Kietesnis pagrindas ilgesniam tarnavimo laikui su plonesne CVD danga. Specialiai nuožulų ir išilginiam tekimui.

## Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 080308
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Danga	CVD
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2 mm

Kietlydinys	HBZ030
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	16 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui