

Garant**ZCMX 080304, Rūšis: HBZ120**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268425 HBZ120
GTIN	4062406273934
Produktų klasė	21E

Aprašymas

ZCMX 080304 HBZ120 Kietlydinys: HBZ120

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Danga	PVD
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 200 m/min
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HBZ120

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 080304
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	16 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui