


Garant**ZCMX 080308, Rūšis: HBZ140**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268427 HBZ140
GTIN	4062406273989
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir gręžimui.

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Kietlydinys	HBZ140
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 080308
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Danga	PVD
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kampo spindulys	0,8 mm
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	16 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui