

Garant**ZCMX 080304, Rūšis: HBZ140**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268425 HBZ140
GTIN	4062406273941
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir grėžimui.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 16 mm

Kietlydinys: HBZ140

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Grėžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 190 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 080304
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Danga	PVD

Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HBZ140
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	16 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui