

Garant**ZCMX 080308, Rūšis: HBZ120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268427 HBZ120
GTIN	4062406273972
Produktų klasė	21K

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HBZ120
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 080308
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 200 m/min
Danga	PVD
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm

Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	16 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui