



## Vamzdinis raktas su S formos žiotimis, Vamzdžio Ø: 2in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	810745 2
GTIN	4003773014263
Produktų klasė	86A

### Aprašymas

#### Modelis:

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampu. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

**KNIPEX** su S formos žiotimis vamzdžio suėmimui trimis taškais.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

### Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	70 mm
Vamzdžio Ø	2 in
visas ilgis	540 mm
Žiočių kampas	45 laipsniai
Gamintojo metodas	visos kaldintos
Žiočių pagerinimas	grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga	Chromo vanadžio plienas
S žiotys	taip
švediška forma	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

