



Vamzdinis raktas su S formos žiotimis, Vamzdžio Ø: 1.1/2in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	810745 1.1/2
GTIN	4003773014256
Produktų klasė	86A

Aprašymas

Modelis:

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampu. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

KNIPEX su S formos žiotimis vamzdžio suėmimui trimis taškais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

Techninis aprašymas

visas ilgis	425 mm
Vamzdžio Ø	1.1/2 in
Užveržimo tarpas	60 mm
Žiočių kampas	45 laipsniai
Gamintojo metodas	visos kaldintos
Žiočių pagerinimas	grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga	Chromo vanadžio plienas
S žiotys	taip
švediška forma	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

