



Tarpumačių rulonas 150 mm × 5 m, nerūdijantis, Storis: 0,25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	478540 0,25
GTIN	2050002041691
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).

Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.

Nerūdijantis – atsparus rūdimis bei rūgštims nerūdijantysis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,005–0,05 mm), valcuotas, tvirtas, paviršius neapdirbtas.

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindų nustatymui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 0,3 tiekama rulonais / žiedais.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	±7 μm
Storis	0,25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Medžiaga	nerūdijantis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX

Ratukų ilgis	5 m
Ratukų plotis	150 mm
Produkto rūšis	Tarpumačių juostelė