



## Tarpumačių rulonas 150 mm × 5 m, nerūdijantis, Storis: 0,1 mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 478540 0,1    |
| GTIN             | 2050002041660 |
| Produktų klasė   | 48B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).

Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.

**Nerūdijantis** – atsparus rūdimis bei rūgštims nerūdijantysis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,005–0,05 mm), valcuotas, tvirtas, paviršius neapdirbtas.

#### Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindų nustatymui.

#### Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 0,3 tiekama rulonais / žiedais.

### Techninis aprašymas

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Storis            | 0,1 mm                       |
| Leistina paklaida | ±4 μm                        |
| Norma             | Gamykliniai standartai       |
| Medžiaga          | nerūdijantis                 |
| Medžiaga          | Nerūdijantysis plienas, INOX |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Ratukų ilgis   | 5 m                 |
| Ratukų plotis  | 150 mm              |
| Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |