

Garant**ZCMX 10T304, Rūšis: HBZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268433 HBZ310
GTIN	4062406273057
Produktų klasė	21E

Aprašymas

ZCMX 10T304 HBZ310 Kietlydinys: HBZ310

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T304
Kampo spindulys	0,4 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	PVD
Kietlydinys	HBZ310
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	20 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui