

Garant**ZCMX 10T308, Rūšis: HBZ030****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268434 HBZ030
GTIN	4062406273071
Produktų klasė	21E

Aprašymas**Modelis:**

Kietesnis pagrindas ilgesniam tarnavimo laikui su plonesne CVD danga. Specialiai nuožulų ir išilginiam tekinimui.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 20 mm

Kietlydinys: HBZ030

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	CVD

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T308
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Kietlydinys	HBZ030
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	20 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui