

Garant**ZCMX 10T308, Rūšis: HBZ120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268434 HBZ120
GTIN	4062406273088
Produktų klasė	21E

Aprašymas

ZCMX 10T308 HBZ120 Kietlydinys: HBZ120

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	PVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T308
Kietlydinys	HBZ120
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 200 m/min

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	20 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui