



Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3 su greitojo keitimo griebtuvu, Šešiabriaunio laikiklis: 6,3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676390 6,3
GTIN	4013288214591
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

- **Mechaniškai jis padidina keturis kartus didesnę sukimo greitį, ypač naudojant metrinius sriegius (be akumuliatoriaus).**
- **Turbo funkcijos įjungimas ir išjungimas, tiesiog paspaudus mygtuką.**
- **Tvirtinama planetinė pavara leidžia galingai prisukti ir lengvai sureguliuoti.**
- **Tvirta, nereikalaujanti priežiūros techninė pavara iš plieno (maksimalus sukimo momentas 14 Nm).**
- **1/4 colio šešiabriaunis lizdas su Rapidaptor greitojo keitimo griebtuvu antgaliams pagal DIN ISO 1173-C 6.3 ir E 6.3.**

Antgalių laikiklis: F 6,3

visas ilgis: 146 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	146 mm
Gamintojo pavadinimas	826 T Kraftform Turbo
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
pasukamas dangtelis	ne
su terkšline rankena	ne
su teleskopiniu kotu	ne

su antgaliais	ne
integruota antgalių apkaba	ne
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu