

Garant**3/8 colio perjungiamo terkšlė, Tipas: 3/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	635025 3/8
GTIN	4062406353964
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
visas ilgis	196 mm
Dantų skaičius	38
Darbinis kampas	9,5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Terkšlė

Priedai

Užmaunamų raktų rinkinys 3/8 colio Tipas 3/8

635028 3/8