



Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: M12FQID



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074014 M12FQID
GTIN	4058546229184
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- **Tvirtas, galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ ECvarikliu.**
- **Ilgas variklio veikimo laikas ir efektyvus energijos vartojimas.**
- **Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas ir ergonomiška rankena viduryje su minkštu įdėklų.**
- **Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**
- **LED darbo zonos apšvietimas.**
- **Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apsukų skaičiaus valdymu.**
- **REDLINK PLUS™ elektronika – išskirtinis galios valdymas:**
- **DRIVE CONTROL™ užtikrina greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais.**

M12 **FUEL-DRIVE™ SURGE™** akumuliatorinis impulsinis suktuvas yra bene tyliausiai veikiantis akumuliatorinis smūginis suktuvas visoje M12™ įrankių serijoje (76 dB(A)) naudojant medienai.

Privalumai:

DRIVE CONTROL™.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, HD dėže.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimali vibracija pagal EN	1,5 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	M12FQID-202X
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa	50 Nm
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M14
Smūgių skaičius 1 pakopa	0 - 950 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Smūgių skaičius 3 pakopa	0 - 3400 min ⁻¹
Smūgių skaičius 2 pakopa	0 - 2200 min ⁻¹
standartinis naudojimas	Strong
Įrankių laikiklio pavaros profilis	HEX (E 6,3)
Svoris	1,1 kg
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M12B4 Akumulatoriaus tipas MB12

073815 MB12