

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 200 kg, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931315 800/7
GTIN	4062406275587
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×28G su stalčiais 36×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 36×24

Aukštis: 800 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 700 mm

Naud. aukštis: 700 mm

Naudingasis aukštis stalčiams: 700 mm  
Stalčiaus naudingasis plotis: 900 mm

## Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	24
Naud. aukštis	700 mm
Svoris	162 kg
Aukštis	800 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Stalčių skaičius	7
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
Gylis	700 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Durų skaičius	0
Plotis	1000 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %

Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

## Priedai

Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	931355 300
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	931355 125
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 250 mm	931355 250
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	931355 200
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931355 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	931355 75
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 150 mm	931355 150
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	931335 800