

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931305 800/5
GTIN	4062406274702
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×28G su stalčiais 36×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 100, 125, 300

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	24
Durų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm

Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Plotis	1000 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Naud. aukštis	700 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių skaičius	5
Aukštis	800 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	300 mm
Gylis	700 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis plotis G	36
Svoris	138 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931353 150
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931353 75
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	931353 200
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 250 mm	931353 250
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931353 50
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931353 100
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	931353 125
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	931353 300
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	931335 800