

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 900/7**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931305 900/7
GTIN	4062406275556
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×28G su stalčiais 36×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 36×24

Aukštis: 900 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 700 mm

Naud. aukštis: 800 mm

Naudingasis aukštis stalčiams: 800 mm
Stalčiaus naudingasis plotis: 900 mm

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčių skaičius	7
Durų skaičius	0
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Aukštis	900 mm
Svoris	169 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Plotis	1000 mm
Naud. aukštis	800 mm
Gylis	700 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %

Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36x24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	931353 125
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931353 50
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	931353 300
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	931353 200
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931353 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931353 75
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931353 150
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 250 mm	931353 250
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 900 mm	931335 900