



## LED darbiniai šviestuvai, Tipas: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

081415 5

GTIN

4260131238574

Produktų klasė

08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Galingi, patvarūs darbo šviestuvai su **lanksčiu kotu** ir **tvirtu magnetiniu padu**. Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo. Galingi LED šviestuvai aliuminio korpuse, šalta balto atspalvio šviesa maždaug 5500 kelvinų.

#### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su 250 V elektriniu prietaisu.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 081418/081419.

### Techninis aprašymas

Bendras aukštis

600 mm

Apšvietimo priemonės

Šviesos diodas

Svoris

800 g

Apšvietimo spalvinė temperatūra	5500 K
Šviesos srautas	450 lm
Tvirtinimo tipas	Magnetinis padas
Magnetinio pado Ø	66 mm
Nominalioji įtampa	250 V
ATEX zona	Nėra
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
IP apsaugos klasė	IP 65
Šviesos stiprumas	4,5 W
Šviesos spalva	šaltai balta
Šviestuvo galvutės Ø	60 mm
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas