



LED-EX akumuliatorinis darbo šviestuvas, Tipas: MIDI-EX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081515 MIDI-EX
GTIN	5708997356111
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Nuo sprogimo apsaugotas darbo šviestuvas, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas. Ypač ryškus apšvietimas ir ilgas veikimo laikas.

Universalus LED-EX akumuliatorinis darbo šviestuvas Pagrindinė lemputė su dviejų žingsnių jungikliu ir ryškiausia prožektoriaus šviesa.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Standartas:

Sertifikuota ATEX zonai 2 ir ATEX zonai 22.

ATEX direktyva Nr. 2014/34/EU, IEC ir IECEx patvirtinta ir sertifikuota.

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovimo kabeliu ir įkrovimo bloku.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Svoris	180 g

IP apsaugos klasė	IP 65
Bendras ilgis	181 mm
ATEX zona	Zona 2
ATEX zona	Zona 22
CRI vertė	80
Prietaiso savybės	Tinka EX sričiai
Akumulatoriaus talpa	1,6 Ah
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Šviesos srautas	140 - 280 lm
Bendras aukštis	29 mm
Akumuliatorių kiekis	1
Bendras plotis	50 mm
Akumulatoriaus įtampa	3,8 V
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6500 K
Švietimo trukmė	5 h
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Gamintojo pavadinimas	MIDI-EX
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas