



## LED akumulatorinis šviestuvas, Tipas: 16



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081254 16
GTIN	5708997354568
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su gumine apsaugine briauna.

- **Minkštas, neakinantis apšvietimas be šešėlių, skleidžia mažai šilumos.**
- **Stiprus apšvietimas, mažos energijos sąnaudos, ilgas eksploatavimo laikas.**
- **Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

**NOVA darbiniai šviestuvai** su rankena nešti. Našūs COB-LED su 5-ių lygių pritemdymo funkcija, nulenkiama.

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu ir kištukiniu maitinimo bloku.

### Techninis aprašymas

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
IP apsaugos klasė	IP 67
CRI vertė	80

Akumulatoriaus įtampa	3,7 V
Švietimo trukmė	2 - 20 h
Akumuliatorių kiekis	1
ATEX zona	Nėra
Šviesos srautas	200 - 2000 lm
Bendras aukštis	163 mm
Bendras plotis	63 mm
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Bendras ilgis	163 mm
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6000 K
Svoris	790 g
Naudojama galia	16 W
Gamintojo pavadinimas	NOVA R
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas